



Vakioruuvitaltta "Stainless" urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 6,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	662500 6,5
GTIN	4013288107367
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Wera Lasertip -terä runsasseosteista erikoisterästä, kartiomainen teräosa ja **mikrokarhennettu kärki** (alk. koosta 3,5).

Standardi:

DIN 5265 Form A

Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	1,2 mm
Kokonaispituus	255 mm
Terän pituus	150 mm
Terän leveys b	6,5 mm
Valmistajamerkintä	3334

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta