



## Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	662000 10
GTIN	7610733085798
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruvinuran standardimittojen kanssa.

**"Classic"-voimakahva** läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

#### Standardi:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	300 mm
Terän nimitys	6
Terän paksuus a	1,6 mm
Terän pituus	180 mm
Terän leveys b	10 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

