



Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, kahvankuoret, Kokonaispituus: 200mm



Tilastiedot

Tilausnumero	731740 200
GTIN	4003773047056
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Eryyisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC).

Pihdit mustatut, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Käyttö:

Langoille, joiden vetolujuus on enintään 2000 N/mm².

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Pehmeälle teräslangalle – Ø enintään	6 mm
Keskikovalle teräslangalle – Ø enintään	5,2 mm
Pianolangalle – Ø enintään	3,6 mm
Kokonaispituus	200 mm
Valmistajamerkintä	CoBolt®
Terä	Karkaistu
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	Kromivanadiinisähköteräs
Pinta	mustatut
aukaisujousella	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit