

LINDSTRÖM

**Sähköasentajan viistoteräetuleikkuri, FW, Kokonaispituus: 108mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	726910 108
GTIN	7314150052547
Tuoteluokka	73M

**Kuvaus****Malli:**

Malli, jossa tarkkuushiotut ja induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Valkoinen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. **ESD-kelpoisuus**. Erikoisvalmisteinen läpimenevä nivel, erityisen pitkät kosketuspinnat, ei nivelen ylimääräistä liikkumista, minkä ansiosta leuat voidaan asemoida sivusuunnassa erittäin tarkasti.

**Raaka-aine:**

Kuulalaakerierikoisterästä, muottiintaottu.

**Tekninen kuvaus**

Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,35 - 1,25 mm
Kokonaispituus	108 mm
Pään leveys	10,5 mm
Terien pituus	15 mm
Pään pituus	8 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	FW
Kahva	Muovikuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC).

Raaka-aine	Erityistä kuulalaakerierästä
Tuotenimen määrite	FW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit