

LINDSTRÖM

**Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen, KW, Kokonaispituus: 125mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	726280 125
GTIN	7314150051335
Tuoteluokka	73M

**Kuvaus****Malli:**

Litettä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. **ESD-kelpoisuus**. Tarkasti säädettävän nivelruuvien ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

**Raaka-aine:**

Kestävää teräseosta, muottiintaottu, mustattu.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	125 mm
Pään leveys	16 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,3 - 1,6 mm
Terien pituus	16 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	KW
Raaka-aine	Suurtehoteräseos
Pään muoto	ovaali
Kahva	Muovikuori

Valmistusmenetelmä	induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC)
Pinta	mustaksi mustattu
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit