



## Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips<sup>®</sup>, johtavat kahvat, KW, Kokonaispituus: 125mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	726655 125
GTIN	4003773025146
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Litettä pää, tarkkuushiotut terät, ilman leikkuuviistettä. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi. **ESD-kelpoisuus.**

#### Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä (INOX).

### Tekninen kuvaus

Pään leveys	13,5 mm
Kokonaispituus	125 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 1,6 mm
Terien pituus	9 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	KW
Raaka-aine	INOX
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Monikomponenttinen kuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 54 HRC)
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit