



Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä, Terän leveys b×Terän pituus: 10X500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663700 10X500
GTIN	7610733086139
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taotut leikkuuterät, terät on mukautettu tarkasti uraruuvien ruuviuran standardimittojen kanssa.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	1,6 mm
Kokonaispituus	620 mm
Terän pituus	500 mm
Terän nimitys	6
Terän leveys b	10 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta