

LINDSTRÖM

Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen, FW, Kokonaispituus: 125mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	726240 125
GTIN	7314150051229
Tuoteluokka	73M

Kuvaus**Malli:**

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. **ESD-kelpoisuus.** Tarkasti säädettävän nivelruuvien ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

Raaka-aine:

Kestävää teräseosta, muottiintaottu, mustattu.

Tekninen kuvaus

Pään leveys	16 mm
Kokonaispituus	125 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,4 - 2 mm
Terien pituus	16 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	FW
Raaka-aine	Suurtehoteräseos
Pään muoto	ovaali
Kahva	Muovikuori

Valmistusmenetelmä	induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC)
Pinta	mustaksi mustattu
Tuotenimen määrite	FW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit