



Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä, Terän leveys b×Terän pituus: 4X150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663700 4X150
GTIN	7610733086054
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taotut leikkuuterät, terät on mukautettu tarkasti uraruuvien ruuviuran standardimittojen kanssa.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	150 mm
Terän nimitys	2
Kokonaispituus	245 mm
Terän leveys b	4 mm
Terän paksuus a	0,6 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta