



## Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips<sup>®</sup>, KW, Kokonaispituus: 125mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	726480 125
GTIN	4003773035381
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.

**Standardi:**

**DIN ISO 9654**

**Raaka-aine:**

Ruostumatonta terästä (INOX).

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	125 mm
Pään leveys	13,5 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 1,6 mm
Terien pituus	9 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1 mm
Leikkuuviiste	KW
Raaka-aine	INOX
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Monikomponenttinen kuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 54 HRC)
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit