

VBW**Pulttileikkuri, taivutetut terät, Kokonaispituus: 610mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 733000 610 |
| GTIN | 4005887367303 |
| Tuoteluokka | 73L |

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa **taivutetut** jyrsimet ja voimansiirto. Tarkka ja helppo terien säätö epäkeskoruuveilla. Muottiintaottu, ääri rajoitin erittäin suurella puskurivyöhykkeellä, maalatut putkikahvat, joissa monikomponentti-kahvankuoret.

Käyttö:

Vahvistusteräksen ja vastaavien **katkaisuun**, lujuus enintään 48 HRC (noin 1600 N/mm² vetolujuus.)

Raaka-aine:

Terät työkaluerikoisterästä, leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm ² enint. Ø | 7 mm |
| Kokonaispituus | 610 mm |
| pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm ² enint. Ø | 8 mm |
| pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm ² enint. Ø | 9 mm |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |

Tarvikkeet

733110 610

Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen Kokonaispituus
610 mm
