



## Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä, Terän leveys b×Terän pituus: 5,5X200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	663700 5,5X200
GTIN	7610733086078
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taotut leikkuuterät, terät on mukautettu tarkasti uraruuvien ruuviuran standardimittojen kanssa.

#### Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

### Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	0,8 mm
Kokonaispituus	300 mm
Terän nimitys	3
Terän leveys b	5,5 mm
Terän pituus	200 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta