

Garant**Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt, Terän leveys b: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	664120 4
GTIN	4045197923585
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Kahva, jossa ihoystävällinen, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiinierikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki, tasapaksu, kapeneva terä.

Standardi:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	80 mm
Terän nimitys	2
Terän leveys b	4 mm
Terän paksuus a	0,6 mm
Terän pituus	30 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

