



Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä, Terän leveys b×Terän pituus: 5,5X300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663700 5,5X300
GTIN	7610733086092
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taotut leikkuuterät, terät on mukautettu tarkasti uraruuvien ruuviuran standardimittojen kanssa.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Terän nimitys	3
Kokonaispituus	400 mm
Terän leveys b	5,5 mm
Terän pituus	300 mm
Terän paksuus a	0,8 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta