



## Pulttileikkuri, Kokonaispituus: 610mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	733300 610
GTIN	4003773066767
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Leikkuripäässä voimansiirtomekanismi ja yleisterät. Tarkka ja helppo terien säätö epäkeskoruuveilla. Kiinni taottu ääri rajoitin ja vaimentava pehmuste, jauhepinnoitetut putkikahvat, joissa monikomponentti-kahvankuoret.

#### Käyttö:

Tavallisten ja erittäin lujien terästen leikkaamiseen, lujuus enintään 48 HRC (noin 1600 N/mm<sup>2</sup> vetolujuus.)

#### Raaka-aine:

Terä kromivanadiinisuurtehoterästä, terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 62 HRC).

#### Varaosa:

Varaleikkuripää nro 733350.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	610 mm
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm <sup>2</sup> enint. Ø	8 mm
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm <sup>2</sup> enint. Ø	9 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm <sup>2</sup> enint. Ø	7 mm
Raaka-aine	Kromivanadiinisuurtehoteräs
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

## Tarvikkeet

Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen Kokonaispituus  
610 mm

---

733350 610