



Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä, Terän leveys b×Terän pituus: 6,5X300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663700 6,5X300
GTIN	7610733086115
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taotut leikkuuterät, terät on mukautettu tarkasti uraruuvien ruuviuran standardimittojen kanssa.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Terän nimitys	4
Terän paksuus a	1 mm
Terän pituus	300 mm
Kokonaispituus	405 mm
Terän leveys b	6,5 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta