

VBW**Pulttileikkuri UNIBOLT®, Kokonaispituus: 910mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	733500 910
GTIN	4005887563507
Tuoteluokka	73L

Kuvaus**Malli:**

Leikkuripäässä voimansiirtomekanismi ja yleisterät. Tarkka ja helppo terien säätö epäkeskoruuveilla. Muottiintaottu, ääri rajoitin erittäin suurella puskurivyöhykkeellä, maalatut putkikahvat.

Käyttö:

Tavallisten ja erittäin lujien terästen leikkaamiseen, lujuus enintään 48 HRC (noin 1600 N/mm² vetolujuus.)

Raaka-aine:

Terät työkaluerikoisterästä, leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut.

Varaosa:

Varaleikkuripää nro 734110.

Tekninen kuvaus

pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm ² enint. Ø	13 mm
Kokonaispituus	910 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm ² enint. Ø	9 mm
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm ² enint. Ø	11 mm
Leikkuukyky	<48 HR
ääri rajoitin	kyllä
Valmistajamerkintä	UNIBOLT®
Terä	Karkaistu

Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	punaiseksi maalattu
säätöruuvi	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

Tarvikkeet

Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen Kokonaispituus 910 mm	734110 910
--	------------