



Upotuspora, Poran Ø: 30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	795150 30
GTIN	9002696009412
Tuoteluokka	76H

Kuvaus

Malli:

Kaksiteräinen, lieriömäinen varsi.

Erikoisterästä - normaaliin puun poraamiseen, osittain myös kovapuun. Terävän kiertoterän ansiosta pohjareivät ovat eheitä, ja myös ylikuumentumisen vaara pienenee.

Käyttö:

Eheäreunaisten, suurikokoisten pohjareikien ja pyöreiden aukkojen poraamiseen.

Standardi:

DIN 7483 G

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	90 mm
Poran Ø	30 mm
Terien lkm Z	2
Varren mitta	8x30 mm
Tuotetyyppi	Puupora

Tarvikkeet

Poran jatkovarsi varren Ø:lle 8 mm	795270 8
------------------------------------	----------

