



Upotuspora, Poran Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	795150 32
GTIN	9002696009429
Tuoteluokka	76H

Kuvaus

Malli:

Kaksiteräinen, lieriömäinen varsi.

Erikoisterästä - normaaliin puun poraamiseen, osittain myös kovapuun. Terävän kiertoterän ansiosta pohjareivät ovat eheitä, ja myös ylikuumentumisen vaara pienenee.

Käyttö:

Eheäreunaisten, suurikokoisten pohjareikien ja pyöreiden aukkojen poraamiseen.

Standardi:

DIN 7483 G

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Poran Ø	32 mm
Varren mitta	10×30 mm
Kokonaispituus	90 mm
Tuotetyyppi	Puupora

Tarvikkeet

Poran jatkovarsi varren Ø:lle 10 mm	795270 10
-------------------------------------	-----------

