



Upotuspora, Poran Ø: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	795150 12
GTIN	9002696009184
Tuoteluokka	76H

Kuvaus

Malli:

Kaksiteräinen, lieriömäinen varsi.

Erikoisterästä - normaaliin puun poraamiseen, osittain myös kovapuun. Terävän kiertoterän ansiosta pohjareivät ovat eheitä, ja myös ylikuumentumisen vaara pienenee.

Käyttö:

Eheäreunaisten, suurikokoisten pohjareikien ja pyöreiden aukkojen poraamiseen.

Standardi:

DIN 7483 G

Tekninen kuvaus

Poran Ø	12 mm
Varren mitta	6×30 mm
Kokonaispituus	90 mm
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Puupora