



Uramutteriavain, Terän Ø: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	666600 8
GTIN	7610733086382
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"**Classic**"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkeä ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Muttereille	M4
Terän Ø	8 mm
Reiän Ø	4,2 mm
Terän pituus	100 mm
Tapin paksuus a	1,4 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta