



## Uramutteriavain, Terän Ø: 18mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	666600 18
GTIN	7610733086429
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

**Malli:**

**"Classic"-kahva** läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkiosa ulkonevia pultteja varten.

**Käyttö:**

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

**Raaka-aine:**

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	245 mm
Terän Ø	18 mm
Muttereille	M10
Reiän Ø	10,5 mm
Tapin paksuus a	3,5 mm
Terän pituus	120 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta