



Kulmaputkipihdit pika-asetuksella, Putken Ø: 1.1/2tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	810750 1.1/2
GTIN	4049002099847
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

Ruotsalainen muoto, kapea, 45° taivutettu kita. Täystaottu. Erittäin käyttäjäystävällinen patentoidun, **aikaa säästävän pika-asetusmekanismin** ja puristuksiin jäämistä estävän, integroidun puristussuojan ansiosta. S-kita putken kolmipistekiinnitykselle. Kahvoissa **liukumattomat muovipinnat**.

Standardi:

DIN 5234

Raaka-aine:

Nuorrutettua kromivanadiiniterästä; induktiokarkaistu kita. Maalattu, kiiltävät leuat.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	60 mm
Putken Ø	1.1/2 tuuma
Kokonaispituus	425 mm
Kitakulma	45 astetta
Kahvarakenne	luistamaton muovipinnoite
Kidan karkaisu	induktiokarkaistu
pihtien materiaali	kromivanadiiniterästä
Standardi	DIN 5234
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit

