



Uloslyöntituurna, kahvalla varustettu, Kärjen Ø: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	746940 3
GTIN	7610733254903
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskupään nuorutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Raaka-aine:

Erikoiskromivanadiumteräs, erikoislaatu (mahdollisimman hyvä kärkikovuus – n. 59 HRC – erittäin sitkeä), kromattu. Kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta.

Tekninen kuvaus

Tuurnan pituus	52 mm
Kokonaispituus	145 mm
Kärjen Ø	3 mm
Kahva	Muovikahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta
Kärjen kovuus	59 HRC
Iskupään malli	erikoisnuorutettu
Raaka-aine	Erikoiskromivanadiiniterästä, erikoislaatu
Pinta	kromattu
Tuotetyppi	Uloslyöntituurna

