



Mekaanikon uloslyöntituurna, Kärjen Ø D: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	747500 3
GTIN	7610733200481
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Pyöröterästä, erittäin kapea ja kätevä. Pyälletty kahva. Kokonaan karkaistu, erityinen **iskupään nuorutus** estää lohkeamisen. Erittäin kovat kärjet (noin 59 HRC) ja samalla erittäin sitkeät. Todellinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Raaka-aine:

Erikoiskromivanadiiniterästä – kromattu pinta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L1	110 mm
Tuurnan pituus L2	25 mm
Varren Ø S	7 mm
Kärjen Ø D	3 mm
Kärjen kovuus	59 HRC
Iskupään malli	erikoisnuorutettu lyöntipää
Raaka-aine	Erikoiskromivanadiiniteräs
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna