



Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva, Ristikantakoko: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	667800 2
GTIN	4013288102232
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. **Terä** erikoisterästä, erittäin kova ja hyvin sitkeä; **timanttipinoitetut kärjet**. Pinta himmeäksi krominikkeliöity.

Ruuveille, joiden Ø on: 3,1 – 5,2 mm

Terän pituus: 100 mm

Kokonaispituus: 205 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 10 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	205 mm
Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Terän pituus	100 mm
Ristikantakoko	2
Kuusikulmainen apuvääntökanta	10 mm
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta