



Uloslyöntituurnat, erikoislaatu kromattu, Kärjen Ø D: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	746900 6
GTIN	7610733200733
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen **iskunpään nuorrutus** estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellimitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet – noin 59 HRC – ja samalla erittäin sitkeät.

Raaka-aine:

Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L1	150 mm
Kärjen Ø D	6 mm
Tuurnan pituus L2	40 mm
Varren Ø S	10 mm
Kärjen kovuus	59 HRC
Raaka-aine	Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna