



Uloslyöntituurna, kahvalla varustettu, Kärjen Ø: 6mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 746940 6 |
| GTIN | 7610733254934 |
| Tuoteluokka | 73B |

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskupään nuorutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Raaka-aine:

Erikoiskromivanadiumteräs, erikoislaatu (mahdollisimman hyvä kärkikovuus – n. 59 HRC – erittäin sitkeä), kromattu. Kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|--|
| Kärjen Ø | 6 mm |
| Kokonaispituus | 205 mm |
| Tuurnan pituus | 82 mm |
| Kahva | Muovikahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta |
| Kärjen kovuus | 59 HRC |
| Iskupään malli | erikoisnuorutettu |
| Raaka-aine | Erikoiskromivanadiiniterästä, erikoislaatu |
| Pinta | kromattu |
| Tuotetyyppi | Uloslyöntituurna |

