



Uloslyöntituurna, kahvalla varustettu, Kärjen Ø: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	746940 8
GTIN	7610733254941
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskupään nuorutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Raaka-aine:

Erikoiskromivanadiumteräs, erikoislaatu (mahdollisimman hyvä kärkikovuus – n. 59 HRC – erittäin sitkeä), kromattu. Kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	210 mm
Tuurnan pituus	88 mm
Kärjen Ø	8 mm
Kahva	Muovikahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta
Kärjen kovuus	59 HRC
Iskupään malli	erikoisnuorutettu
Raaka-aine	Erikoiskromivanadiiniterästä, erikoislaatu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna

