



## Uloslyöntituurnat, erikoislaatu kromattu, Kärjen Ø D: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	746900 10
GTIN	7610733005321
Tuoteluokka	73B

### Kuvaus

#### Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen **iskunpään nuorutus** estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellimitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

**Erikoislaatu**, erittäin kovat kärjet – noin 59 HRC – ja samalla erittäin sitkeät.

#### Raaka-aine:

Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Tuurnan pituus L2	70 mm
Kokonaispituus L1	200 mm
Varren Ø S	14 mm
Kärjen Ø D	10 mm
Kärjen kovuus	59 HRC
Raaka-aine	Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna