



## Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu, Kärjen Ø D: 2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	747000 2
GTIN	4049002002786
Tuoteluokka	73U

### Kuvaus

**Malli:**

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Eriytyinen **iskunpään nuorrutus** estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

**Standardi:****DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Raaka-aine:**

Vakiolaatu – kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, maalattu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L1	150 mm
Tuurnan pituus L2	30 mm
Varren Ø S	10 mm
Kärjen Ø D	2 mm
Standardi	DIN 6450 C
Raaka-aine	Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä
Pinta	maalattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna