



Mekaanikon uloslyöntituurna, Kärjen Ø D: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	747500 8
GTIN	7610733200535
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Pyöröterästä, erittäin kapea ja kätevä. Pyälletty kahva. Kokonaan karkaistu, erityinen **iskupään nuorrutus** estää lohkeamisen. Erittäin kovat kärjet (noin 59 HRC) ja samalla erittäin sitkeät. Todellinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Raaka-aine:

Erikoiskromivanadiiniterästä – kromattu pinta.

Tekninen kuvaus

Kärjen Ø D	8 mm
Varren Ø S	11 mm
Tuurnan pituus L2	45 mm
Kokonaispituus L1	135 mm
Kärjen kovuus	59 HRC
Iskupään malli	erikoisnuorrutettu lyöntipää
Raaka-aine	Erikoiskromivanadiiniteräs
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna