



Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 10mm2



Tilaustiedot

Tilausnumero	729460 10
GTIN	4049002016417
Tuoteluokka	73T

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.

Tarkka **yhdensuuntainen puristus**, synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-standardin mukainen **nelikulmapuristus** = ihanteelliset kontaktipinnat. Liitinholkin sisäänvienti sivulta mahdollinen jopa 2,5 mm².

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	190 mm
johdinpoikkipinnoille	0,08 - 10 mm ²
Tuotetyyppi	Puristuspihdit