



Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero	668270 0
GTIN	4013288004024
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Wera Lasertip-terä runsasseosteista erikoisterästä, **mikrokarhea kärki**, kemiallisesti nikkeli-pinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

Ruuveille, joiden Ø on: – 2 mm

Terän pituus: 60 mm

Kokonaispituus: 141 mm

Teränkärki: musta

Tekninen kuvaus

Teränkärki	musta
Terän pituus	60 mm
Ristikantakoko	0
Ruuveille, joiden Ø on	– 2 mm
Kokonaispituus	141 mm
Valmistajamerkintä	355 PZ
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

