



## Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668270 3
GTIN	4013288004079
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Wera Lasertip-terä** runsasseosteista erikoisterästä, **mikrokarhea kärki**, kemiallisesti nikkeli-pinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

Ruuveille, joiden Ø on: 5,3–7,2 mm

Terän pituus: 150 mm

Kokonaispituus: 262 mm

Teränkärki: Lasertip

### Tekninen kuvaus

Ruuveille, joiden Ø on	5,3–7,2 mm
Ristikantakoko	3
Terän pituus	150 mm
Kokonaispituus	262 mm
Teränkärki	Lasertip
Valmistajamerkintä	355 PZ
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

