



## Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classic täyseristetyt, Ristikantakoko: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668370 2
GTIN	7610733064427
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Kapea kahva**, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että erityisen sitkeää.

#### Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

### Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	2
Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Terän pituus	100 mm
Kokonaispituus	205 mm
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

