



Sähköasentajan ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille, Classic täyseristetyt, Profiilikoko: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	668390 1
GTIN	7610733205684
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.

Terä PB Swiss Tools -erikoiseseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Yhdistelmäprofiiliruuvitaltan kärki sopii täydellisesti **PlusMinus-ruuveihin (Pozidriv/ura-yhdistelmä)**, joita käytetään pääasiassa sähköasennuskomponenteissa.

Tekninen kuvaus

Profiili, Pozidriv – ura	1 – 0,7×4,5
Terän pituus	80 mm
Profiilikoko	1
Kokonaispituus	175 mm
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

