



Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classic täyseristetyt, Ristikantakoko: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	668370 3
GTIN	7610733064434
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

Terä PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että erityisen sitkeää.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	3
Ruuveille, joiden Ø on	5,3 – 7,2 mm
Terän pituus	150 mm
Kokonaispituus	270 mm
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

