



## Sähköasentajan ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille, Classic täyseristetyt, Profiilikoko: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668390 2
GTIN	7610733205691
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Kapea kahva**, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisraudoista, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

#### Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Yhdistelmäprofiiliruuvitaltan kärki sopii täydellisesti **PlusMinus-ruuveihin (Pozidriv/ura-yhdistelmä)**, joita käytetään pääasiassa sähköasennuskomponenteissa.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	205 mm
Profiilikoko	2
Terän pituus	100 mm
Profiili, Pozidriv – ura	2 – 1,0x6
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

