



## Sähköasentajan ruuvitalttasarja Phillips-ruuveille, Classic täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 3



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 668371 3      |
| GTIN         | 7610733064441 |
| Tuoteluokka  | 63E           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna. **Kapea kahva**, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että erityisen sitkeää.

#### Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

#### Toimituksen sisältö:

1 ruuvitaltta nro 668370: koot 1; 2; 3

### Tekninen kuvaus

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Ruuvinvääntimien lkm. | 3                                |
| Sarja                 | Classic VDE                      |
| Standardi             | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201  |
| Irrotusprofiili       | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
| Tuotetyyppi           | Ruuvitaltta                      |

## Tarvikkeet

|   |          |
|---|----------|
| Ruuvipitimet Tyyppi 2   | 666425 2 |
| Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille,<br>Classictäyseristetyt Ristikantakoko 1 | 668370 1 |
| Ruuvipitimet Tyyppi 3   | 666425 3 |
| Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille,<br>Classictäyseristetyt Ristikantakoko 2 | 668370 2 |
| Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille,<br>Classictäyseristetyt Ristikantakoko 3 | 668370 3 |