

PICARD**Lukkosepän vasara SecuTec®, varrensuojaholkki, Paino ilman vartta: 200g****Tilaustiedot**

Tilausnumero	750115 200
GTIN	4016671027945
Tuoteluokka	76D

Kuvaus**Malli:****Hikkoripuuvarti**, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Turvavasara SecuTec®, jossa teräksinen suojaholkki ja kaulus ja varmennus **PICARD-kiilaruuvilla** (vasaran pään muovautumisarvot ylittävät moninkertaisesti DIN-normit).**Standardi:**Hammerkopf nach **DIN 1041**.**Raaka-aine:**

Erikoistyökaluterästä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 751680.

Huomautus:**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositeltu tuotenumero: 750110

Tekninen kuvaus

Varren pituus	280 mm
Paino ilman vartta	200 g
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi SecuTec®, varrensuojaholkki ja
kiilaruuvi Varren pituus 280 mm

751680 280