



Ruuvinväännin Phillips-ruuveille sisältää iskupään, Ristikantakoko: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	668300 1
GTIN	4013288191182
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** (ei koko 4) ja **iskupää**. **6-kulmainen terä** iskusitkeää erikoisterästä, **terä kahvan päähän saakka**, 6-kulm. apuvääntökanta. Himmeäksi kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Käyttö:

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille DIN 7962 lehti 1 -standardin mukaisten ristipääruuvien ruuvaamiseen (myös Phillips Recess)

Ruuveille, joiden Ø on: 2,1 – 3 mm

Terän pituus: 80 mm

Kokonaispituus: 178 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 8 mm

Tekninen kuvaus

Kuusikulmainen apuvääntökanta	8 mm
Ristikantakoko	1
Ruuveille, joiden Ø on	2,1 – 3 mm
Kokonaispituus	178 mm
Terän pituus	80 mm
Valmistajamerkintä	917 SPH
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
iskupää	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

