

Garant**Lukkosepänvasara, Varrensuojamuhvi, Paino ilman vartta: 200g****Tilaustiedot**

Tilausnumero	750110 200
GTIN	4045197299918
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Hikkoripuuvartsi, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Nailoninen varrensuojus. Koot 200 - 1 000 lisäksi taotulla varren suojakauluksella.

Standardi:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Varaosa:

Varavartsi on saatavilla nrolla 751650 koolle 100 ja nrolla 751700 koolle 200.

Tekninen kuvaus

Paino ilman vartta	200 g
Varren pituus	280 mm
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

751650 280

Hikkoripuinen vasaranvarsi, varrensuojaholkki ja
rengaskiila Varren pituus 280 mm
