

**PICARD****Lukkosepän vasara SecuTec®, varrensuojaholkki, Paino ilman vartta: 400g****Tilaustiedot**

Tilausnumero	750115 400
GTIN	4016671027853
Tuoteluokka	76D

**Kuvaus****Malli:****Hikkoripuuvarsi**, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

**Turvavasara SecuTec®**, jossa teräksinen suojaholkki ja kaulus ja varmennus **PICARD-kiilaruuvilla** (vasaran pään muovautumisarvot ylittävät moninkertaisesti DIN-normit).**Standardi:**Hammerkopf nach **DIN 1041**.**Raaka-aine:**

Erikoistyökaluterästä.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 751680.

**Huomautus:****HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositeltu tuotenumero: 750110

**Tekninen kuvaus**

Varren pituus	310 mm
Paino ilman vartta	400 g
Tuotetyyppi	Vasara

---

## Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi SecuTec®, varrensuojaholkki ja  
kiilaruuvi Varren pituus 310 mm

---

751680 310