

Garant**Lukkosepänvasara, Varrensuojamuhvi, Paino ilman vartta: 600g****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 750110 600 |
| GTIN | 4045197299956 |
| Tuoteluokka | 71D |

Kuvaus**Malli:**

Hikkoripuuvarti, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Nailoninen varrensuojus. Koot 200 - 1 000 lisäksi taotulla varren suojakauluksella.

Standardi:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 751650 koolle 100 ja nrolla 751700 koolle 200.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|--------|
| Paino ilman vartta | 600 g |
| Varren pituus | 330 mm |
| Tuotetyyppi | Vasara |

Tarvikkeet

751650 330

Hikkoripuinen vasaranvarsi, varrensuojaholkki ja
rengaskiila Varren pituus 330 mm
