

Garant**Lukkosepänvasara, Varrensuojamuhvi, Paino ilman vartta: 1000g****Tilaustiedot**

Tilausnumero	750110 1000
GTIN	4045197299970
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:****Hikkoripuuvarti**, kaareva muoto, maalattu.

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.

Nailoninen varrensuojus. Koot 200 - 1 000 lisäksi taotulla varren suojakauluksella.

Standardi:Hammerkopf nach **DIN 1041**.**Raaka-aine:**

Erikoistyökaluterästä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 751650 koolle 100 ja nrolla 751700 koolle 200.

Tekninen kuvaus

Paino ilman vartta	1000 g
Varren pituus	360 mm
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

751650 360

Hikkoripuinen vasaranvarsi, varrensuojaholkki ja
rengaskiila Varren pituus 360 mm
