

ROLLER**Putkileikkuri Inox- (VA-) ja kupariputkille****Tilaustiedot**

Tilausnumero	819500
GTIN	4044942020890
Tuoteluokka	84A

Kuvaus**Malli:**

Vankka, rasittavaan käyttöön soveltuva rakenne vakaan karanohjauksen ansiosta. 2 tai 4 ohjausrullaa ja tarkka leikkuuterä / ohjausrullalaakerointi varmistavat työskentelytarkkuuden ja leikkuun suorakulmaisuuuden.

Käyttö:

Erityisesti RST-teräs- ja kupariputkille, joiden seinämän paksuus on enintään 4 mm.

Leikkuukieken Ø: 20 mm

Leikkuukieken leveys: 5 mm

Leikkuukieken reikä: 5 mm

Putken ulko-Ø: 6 - 64 mm

Tekninen kuvaus

Leikkuukieken leveys	5 mm
Leikkuukieken Ø	20 mm
Putken ulko-Ø	6 - 64 mm
Leikkuukieken reikä	5 mm
Ohjausrullien lukumäärä	4
Leikkuukiekköjen lukumäärä	1

Tarvikkeet

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 54 mm	814920 54
Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 35 mm	814920 35
Putken sisä- ja ulkojyrsin	819550
Varaterä	819520
Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 54E mm	814920 54E
Pyöräpultit	819540