

ROLLER**Putkileikkuri Inox- (VA-) ja kupariputkille****Tilaustiedot**

Tilausnumero	819450
GTIN	4044942020845
Tuoteluokka	84A

Kuvaus**Malli:**

Vankka, rasittavaan käyttöön soveltuva rakenne vakaan karanohjauksen ansiosta. 2 tai 4 ohjauselementtiä ja tarkka leikkuterä / ohjauselementtien varmistavat työskentelytarkkuuden ja leikkauksen suorakulmaisuuden.

Käyttö:

Erityisesti RST-teräs- ja kupariputkille, joiden seinämän paksuus on enintään 4 mm.

Leikkukiekon Ø: 20 mm

Leikkukiekon leveys: 5 mm

Leikkukiekon reikä: 5 mm

Putken ulko-Ø: 6 - 42 mm

Tekninen kuvaus

Leikkukiekon Ø	20 mm
Leikkukiekon leveys	5 mm
Leikkukiekon reikä	5 mm
Putken ulko-Ø	6 - 42 mm
Ohjauselementtien lukumäärä	2
Leikkukiekkojen lukumäärä	1

Tarvikkeet

Putken sisä- ja ulkojyrsin	819550
Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 35 mm	814920 35
Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 54 mm	814920 54
Varaterä	819520
Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 54E mm	814920 54E