



## Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ristikantakoko: 0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668700 0
GTIN	4013288032782
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Terä** runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

#### Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

### Tekninen kuvaus

Terän pituus	80 mm
Ristikantakoko	0
Teränkärki	musta
Kokonaispituus	161 mm
Ruuveille, joiden Ø on	– 2 mm
Valmistajamerkintä	165 i PZ VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

