



Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ristikantakoko: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	668700 1
GTIN	4013288029836
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Teränkärki	Lasertip
Ruuveille, joiden Ø on	2,1 – 3 mm
Ristikantakoko	1
Kokonaispituus	178 mm
Terän pituus	80 mm
Valmistajamerkintä	165 i PZ VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

